

Boquillas para saxofón

Tenor

Serie **V16**TM Metal

La referencia para el jazz



Para saxofón tenor:

La boquilla de tenor, forjada en la aleación legendaria "Bell Metal" está chapada en oro de 24 quilates.

3 cámaras disponibles:

- Ⓢ Cámara "**small**" (pequeña): La genuina boquilla V16, bajo la denominación "**small**". Una sonoridad centrada, con mucha proyección.
- Ⓜ Cámara "**medium**" (media): La concepción de las célebres boquillas de los años 50. Redondez y profundidad de sonido.
- Ⓛ Cámara "**large**" (grande): En la tradición de los años 40. El sonido "Vintage" por excelencia.

	CÓDIGO			OBSERVACIONES	
	Ⓢ	Ⓜ	Ⓛ		
Tenor	T5		SM821GL	Se presenta únicamente en cámara L, aconsejada con cañas ZZ de fuerza media 2½ y 3.	
	T6	SM822GS	SM822GM	SM822GL	Una abertura media bastante polivalente. Recomendada con cañas JAVA y ZZ nº 3.
	T7	SM823GS	SM823GM	SM823GL	Un excelente equilibrio de abertura y largo de tabla; La referencia de las cámaras S y M.
	T8	SM824GS	SM824GM	SM824GL	Especialmente recomendada con las cañas JAVA "Filed-Red Cut" y V16 nº 3.
	T9	SM825GS	SM825GM	SM825GL	La boquilla más abierta de la gama, en perfecto equilibrio con las cañas Java "Filed-Red Cut" nº 2½.

NUEVO

 Boquillas especialmente recomendadas.

Especificaciones técnicas página 2



Estas boquillas están igualmente disponibles en kit con abrazadera Optimum y boquillero. Añadir "**KO**" al final del código del artículo. Ej: T5 kit = SM821GLKO.

Vandoren[®]
PARIS

56, rue Lepic - 75018 Paris - Tel. 33 (1) 53 41 83 00 - www.vandoren.com

Boquillas para saxofone

Tenor

Serie **V16**TM Metal

La referencia para el jazz

Especificaciones técnicas

	CÓDIGO			ABERTURA 1 / 100 MM	LARGO DE LA TABLA*	FUERZA ACONSEJADA DE LA CAÑA								
	S	M	L											
Tenor	NUEVO	T5		SM821GL	235	M	2½ → 3	2½	2,5	3	3	2½	2½ → 3½	
		T6	SM822GS	SM822GM	SM822GL	250	L	2½ → 3	2½	2,5	3	3	2½	2½ → 3½
		T7	SM823GS	SM823GM	SM823GL	265	ML	2½ → 3			2½ → 3½	3	2½ → 3	3
		T8	SM824GS	SM824GM	SM824GL	277	L	2½			2½ → 3	3	3	3
		T9	SM825GS	SM825GM	SM825GL	295	L	2½			2½ → 3	3	2½	3

Boquillas especialmente recomendadas.

* L=Larga • ML=Media-Larga • M=Media



Estas boquillas están igualmente disponibles en kit con abrazadera Optimum y boquillero. Añadir "KO" al final del código del artículo. Ej: T5 kit = SM821GLKO.

Vandoren[®]
PARIS

56, rue Lepic - 75018 Paris - Tel. 33 (1) 53 41 83 00 - www.vandoren.com